



Pistola RFQ esterilización

SELECTA


GSM-64-20920-02



Pistola RFQ esterilización tubo

PVC 1,5M SELECTA

GSM-64-20920-05



Kit accesorios terminales c/base plataforma

PISTOLA SELECTA

GSM-64-20620-20

La pistola de limpieza Selecta es la herramienta ideal para la limpieza de vasos de laboratorio, pipetas, jeringuillas, catéteres, cubetas, endoscopios, cistoscopios, cánulas y otros objetos en el hospital, el laboratorio o la consulta médica, es decir, en cualquier lugar en el que importen los más altos niveles de higiene y limpieza.

La limpieza se realiza de forma especialmente rápida, eficaz y, por tanto, rentable mediante agua o aire a presión. Con la nueva pistola de limpieza Selecta, el chorro de agua o aire puede controlarse de forma precisa y fina mediante un innovador mecanismo de dosificación, ajustable de forma continua moviendo el gatillo. El caudal máximo de agua o aire también puede ajustarse mediante un pequeño tornillo moleteado situado detrás del gatillo.

• **El práctico rosetón de mesa Selecta:** Con el rosetón de mesa se pueden instalar las dos versiones de la pistola de limpieza Selecta de forma fija en las mesas del fregadero. La pistola sobresale de la mesa, lista al alcance de la mano. Las conexiones de manguera y agua se encuentran de forma invisible debajo de la mesa.

• **Una gama impresionante de accesorios:** El enjuague, la aspiración y el secado para una amplia gama de aplicaciones son posibles gracias a una gama de 8 accesorios. El juego estándar con 8 accesorios se entrega en una resistente regleta con clip para montaje en pared. Esto significa que cada pieza individual se almacena de forma segura y al alcance de la mano.

• **Fácil de usar:** Con la pistola de limpieza Selecta, el chorro de agua o aire se puede dosificar finamente en todo el rango de actuación del grifo mediante un nuevo mecanismo de dosificación. El caudal máximo de agua o aire también se puede ajustar individualmente mediante el pequeño tornillo moleteado situado detrás del grifo. Las orejetas simplemente se conectan al cono de seguridad en la punta de la pistola. Este accesorio es fiable incluso bajo alta presión. La empuñadura de pistola está aislada térmicamente.